

# 連 絡 票

株式会社栗田製作所

栗田

様



ESCO CO.,LTD

〒550-0012

2018年 2月 6日

株式会社エスコ

大阪市西区新町4-14-12

TEL 06-6532-6484

FAX 06-6532-6581

担当 外山

件名  修理見積り  製品見積り  納期連絡  カタログ発信  取扱説明書発信  
 他、

## 記

いつもお世話になっております。

貴社お取扱いの以下の商品につきまして、適合ホース内径を教えてくださいませんか。

型番	弊社型番	適合ホース内径	型番	弊社型番	適合ホース内径
ミツタジ ヨイント1/8	EA141FA-1	6mm	No.10x1/4	EA462AE-12	7.5~8mm
ミツタジ ヨイント1/4	EA141FA-2	7.5~8mm	No.10x3/8	EA462AE-13	10mm
ミツタジ ヨイント3/8	EA141FA-3	10mm	No.10x1/2	EA462AE-14	13mm
ミツタジ ヨイント1/2	EA141FA-4	13mm	No.12x1/8N	EA141AS-201	6mm
TP20x1/4x8.5	EA141FA-6	7.5~8mm	No.12x1/8x8.5N	EA141AS-202	7.5~8mm
No.12x1/8	EA141AS-101	6mm	No.12x1/8x11N	EA141AS-203	10mm
No.12x1/8x8.5	EA141AS-102	7.5~8mm	No.12x1/4x7N	EA141AS-204	6mm
No.12x1/4x7	EA141AS-103	6mm	No.12x1/4N	EA141AS-205	7.5~8mm
No.12x1/4	EA141AS-104	7.5~8mm	No.12x1/4x11N	EA141AS-206	10mm
No.12x1/4x11	EA141AS-105	10mm	No.12x1/4x12.7N	EA141AS-207	11~12mm
No.12x1/4x12.7	EA141AS-106	11~12mm	No.12x3/8x7N	EA141AS-208	6mm
No.12x3/8x7	EA141AS-107	6mm	No.12x3/8x8.5N	EA141AS-209	7.5~8mm
No.12x3/8x8.5	EA141AS-108	7.5~8mm	No.12x3/8N	EA141AS-210	10mm
No.12x3/8	EA141AS-109	10mm	No.12x3/8x12.7N	EA141AS-211	11~12mm
No.12x3/8x12.7	EA141AS-110	11~12mm	No.12x3/8x14.5N	EA141AS-212	13mm
No.12x3/8x14.5	EA141AS-111	13mm	No.12x1/2x8.5N	EA141AS-213	7.5~8mm
No.12x1/2x8.5	EA141AS-112	7.5~8mm	No.12x1/2x11N	EA141AS-214	10mm
No.12x1/2x11	EA141AS-113	10mm	No.12x1/2x12.7N	EA141AS-215	11~12mm
No.12x1/2x12.7	EA141AS-114	11~12mm	No.12x1/2N	EA141AS-216	13mm
No.12x1/2x14.5	EA141AS-115	13mm	No.12x1/2x17.5N	EA141AS-217	16mm
No.12x1/2x17.5	EA141AS-116	16mm	No.12x1/2x20.5N	EA141AS-218	19mm
No.12x1/2x20.5	EA141AS-117	19mm	No.12x3/4x14.5N	EA141AS-219	13mm
No.12x3/4x14.5	EA141AS-118	13mm	No.12x3/4N	EA141AS-220	19mm
No.12x3/4	EA141AS-119	19mm	No.12x1"	EA141AS-221	25~27mm
No.03x1/8	EA141AT-1	6mm	No.03x1/8N	EA141AT-51	6mm
No.03x1/4	EA141AT-2	7.5~8mm	No.03x1/4N	EA141AT-52	7.5~8mm
No.03x3/8	EA141AT-3	10mm	No.03x3/8N	EA141AT-53	10mm
No.03x1/2x14.5	EA141AT-4	13mm	No.03x1/2N	EA141AT-54	13mm
No.03x1/2x16.5	EA141AT-4A	15mm	No.03x3/4N	EA141AT-56	19mm
No.03x3/4	EA141AT-6	19mm	BC1/4	EA425AF-2	7.5~8mm
No.10x1/8	EA462AE-11	6mm	BC3/8	EA425AF-3	10mm
			BC1/2	EA425AF-4	13mm

お手数ですが、宜しくお願い致します。