


NEW KS-35

強力型エアソー

EA161KB



◎オプション：セーフティレバー

All New

二重構造の表面のパネル切断が可能な、ストローク調整機構。
ブレードの横ぶれを防止する、5段階調整ホルダ。
厚鋼板も高速切断可能な、ハイパワー機構。

KS-35

強力型エアソー



株式会社

空研

- 新機構・ストローク調整機構を採用。
- ハイパワー・新衝突安全基準パネルも楽々切断。
- 低騒音・67dB(A) ※空気圧0.6MPa(Pe)のフリー作動時
- 高機能・防振、防寒、手にフィットするグリップ。

特長


簡単操作でストローク調整。

- 新機構のストローク弁の採用によりロングストローク～ショートストロークのストローク調整が可能。
- Lで高速・強力切断。
Sで二重構造の表板切断が可能です。




突き出し長さ調整式ホルダ。

- 簡単操作で突き出し長さを5段階調整。切断条件に合わせて、ノコ刃を効果的に使用出来ます。
- ノコ刃の『横ぶれ』を抑えて作業性を高める形状。



本体内蔵式レギュレータを採用。

- 切断材料にあわせて、切断速度の調整が容易に出来ます。



手にやさしい高機能グリップを採用。

- 持ちやすく、扱いやすいエラストマー製高機能グリップを採用。
- 高い防振・防寒効果を発揮します。



仕様

| 機種 | 諸元 | | 往復速度 fpm | ストローク長 mm | 全長 mm | 質量 kg | 空気消費量 m³(Normal)/min | 使用コンプレッサー kW | 使用エアース ホース(内径) mm |
|-------|----------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 切断速度 空気圧0.6MPa(Pe)時 mm/min | | | | | | | | |
| KS-35 | 1.0mm厚鉄板 | 1,200 | L時: 5,300 S時: 6,000 | L時: 10 | 228 | 1.1 | 0.19 | 2.2 | 6.5 |
| | 3.2mm厚鉄板 | 200 | | S時: 5 | | | | | |

◎上記の仕様の表でL時とはロングストローク、S時とはショートストロークを表します。
※ホース接続口サイズ: Rc 1/4
※付属品・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

付属品

- 本体付属品: カップリングプラグ20PM、六角棒スパナ 3mm … 各1個
- セット付属品: 本体付属品+ソーブレード(32山) 2枚
- オプションノコ刃
 - 一般鋼材用: 32山 (Z3213232) 標準品
 - アルミ材用: 24山 (Z3213224)
 - 樹脂・木材用: 18山 (Z3213218)



株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL.0729-53-0601(代) FAX.0729-53-0605
ホームページ URL http://www.kuken.co.jp

取扱店

■営業所

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 札幌営業所 | TEL.011-782-3111 | FAX.011-783-7778 | 〒065-0017 | 札幌市東区北七条東20丁目4番18号 |
| 仙台営業所 | TEL.022-786-0341 | FAX.022-786-0343 | 〒983-0034 | 仙台市宮城野区郡町7丁目8番7号 |
| 北関東営業所 | TEL.0285-25-8433 | FAX.0285-25-8480 | 〒323-0012 | 栃木県小山市大字羽川463-1 |
| 東京営業所 | TEL.03-3493-8304 | FAX.03-3490-6645 | 〒141-0032 | 東京都品川区大崎3丁目1番5号203 |
| 名古屋営業所 | TEL.052-862-6302 | FAX.052-962-6305 | 〒464-0001 | 名古屋市東区泉1丁目9番6号コーポシタテ1F |
| 大阪営業所 | TEL.0729-52-0787 | FAX.0729-53-0805 | 〒583-0871 | 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号 |
| 広島営業所 | TEL.082-875-8463 | FAX.082-875-8465 | 〒731-0137 | 広島市安佐南区山本1丁目6番32号 |
| 福岡営業所 | TEL.092-472-1251 | FAX.092-474-7350 | 〒816-0057 | 福岡市博多区西月隈1丁目14番43号 |
| 刈谷出張所 | TEL.0566-82-5181 | FAX.0566-62-5206 | 〒448-0003 | 愛知県刈谷市一ツ木町東新町2番地18 |