品番：EA112H

品名：30L ハンドバキューム(簡易型真空ﾎﾟﾝﾌﾟ)

販売価格	23,000円（税抜）／ 25,300円（税込）		
カタログ価格	23,000円（税抜）／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/17 11:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0019ページ		

仕様

メーカー	ロテックス（ROTEX）	型番	RP2305M
配管長さ	・標準配管1/4”×3m+3/8”×3m ・標準配管1/4”×5m+3/8”×5m ・標準配管1/4”×10m+3/8”×10m	真空度	（標準配管1/4”×3m+3/8”×3m） ・500Pa：3分 ・1000Pa：2分 （標準配管1/4”×5m+3/8”×5m） ・500Pa：5分 ・1000Pa：4分 （標準配管1/4”×10m+3/8”×10m） ・500Pa：8分 ・1000Pa：5分
ローター方式	シングルステージ	排気速度	30L/分(回転数：1680rpm時)
接続口	UNF7/16-20(1/4”)	アダプター	UNF1/2-20(5/16”フレア)
サイズ	110(W)×100(D)×195(H)mm	重量	3kg
差込六角対辺	6.35mm	付属品	・410Aアダプター ・真空ポンプオイル ・オイル逆流防止弁
充電ドライバー、インパクトドライバーの使用が可能です。			
お手持ちの電気ドリル(インパクトドライバー可)を併用することにより、真空引きができます。			
オイル入りの為、モータートルクが少なく、焼き付きの心配がありません。			

持ち運びに便利で安全なハンドル付
真空引きのスピードが速いです。
回転専用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.