品番：EA115HD-2A

品名：2.6L 超音波洗浄機

販売価格	103,000円（税抜）／ 113,300円（税込）			
カタログ価格	103,000円（税抜）／113,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/10 13:39現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0616ページ			





カタログ訂正　24/11/14 排水方式の訂正。誤：排水バルブ式、正：洗浄槽上部縁からの傾斜排水(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	US-2KS 新パネル
槽容量	2.6L	槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	237×137×100
槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ)	302×200×240	本体重量(約)	5kg
高周波出力	120W	ヒーター容量	80W
電源	AC100V（50/60Hz）	発振周波数	38kHz
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)	材質	洗浄槽：SUS304 本体：SUS304 パネル：PP樹脂
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS340)、脱着式電源コード	ヒーター温度設定範囲	20℃～50℃（1℃刻みで設定）※冷却能力なし
給水方式	洗浄槽上部からの手動給水	排水方式	洗浄槽上部縁からの傾斜排水
消費電力	180W	機能	加温
電波法型式指定番号	総務省指定番号：第BU-05009号		
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。			

本機は安全性に配慮した構造になっています。（温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等）

高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。

洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。

洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。

デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。

残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。

洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。

メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

代替品

品番 EA115HD-5B

コメント 5.8L

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.