品番：EA115HK-32A

品名：4.0L 剥離洗浄剤・中性(超音波洗浄機用)

販売価格	15,600円（税抜）／ 17,160円（税込）		
カタログ価格	15,600円（税抜）／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/12 13:20現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0616ページ		



仕様

メーカー	エスエヌディ	型番	USC-T04
内容量	4L	pH	6.5～8.9
主成分	非イオン系界面活性剤	形状	半透明～乳白色液体
使用濃度	5～20%	液温	常温～40℃
比重	1.02～1.05（代表値）	化学物質審査規制法	ブチルセロソルブ
労働安全衛生法	ブチルセロソルブ		

中性

金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。

金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。

溶剤と比べて、危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。

水で希釈して使用するので、洗浄液のコストが安価

環境ホルモン物質未含有

無リン

使用条件
・用途に応じて、5%～20%濃度になるよう水で希釈して使用する。
・温度は、常温～40℃の範囲で使用する。

・洗浄後は十分、すすぎ洗いを行う。

代替品

	品番 EA115HK-31A **コメント** 2.0L

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.