品番：EA115JF-1A

品名：3.7kW 高圧洗浄機(ｴﾝｼﾞﾝ付)

販売価格	314,000円（税抜）／ 345,400円（税込）		
カタログ価格	314,000円（税抜）／345,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/06 17:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	スーパー工業	型番	SER-2010-5
＜ポンプ＞ ・吐出水量：20L/min ・吐出圧力：10MPa(102kgf/c㎡)			
＜エンジン＞ ・動力：空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン ・総排気量：196cc ・エンジン出力： (定格)3.7kW(5.0PS)/1,800min-1 (最大)4.1kW(5.5PS)/1,800min-1 ・始動方式：リコイルスタータ式 ・使用燃料：無鉛レギュラーガソリン ・燃料タンク容量：3.1L			
重量	40.2kg	サイズ	510×530×555mm
付属品	洗浄ガン、ノズル、吸込ホース3m、 高圧ホース20m、余水ホース3m、 ストレーナー		
コンパクトで軽量設計			

三連プランジャー式高圧ポンプ・大型ラインストレーナー等、ハードユースに求められる高耐久仕様
2段積み対応フレーム・1点吊りフック・自動エア抜き・ブレーキ付大型車輪等、現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル
建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
家屋やビルの外壁洗浄
農機具・船底の洗浄・塗装剥離に

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.