品番：EA115LK-50A

品名：AC100V/0.9kW 温水高圧洗浄機(50Hz)

販売価格	480,000円（税抜）／ 528,000円（税込）		
カタログ価格	480,000円（税抜）／528,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 06:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

仕様

電源	100V 単相50HZ	吐出水量	400L/h
吐出圧力	7Mpa	水道ホース	7.5m
モーター出力	0.9kw	加熱温度	80℃
燃料タンク	15.5L	サイズ	長さ1,060×幅650×高さ920mm
重量	100.6kg	電源コード長	4.9m
付属品	高圧ホース10m、トリガーガン、840mmスプレーランス、ノズルチップ固定ホルダー、パワーノズル、洗浄剤散布用ノズル、水道ホース7.5m		
温水用の燃料には、灯油を使用して下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.