品番：EA115MM-12A

品名：15.1L ハンドスプレー(背負型)

販売価格	30,000円（税抜）／ 33,000円（税込）		
カタログ価格	30,000円（税抜）／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/12/19 16:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0051ページ2491ページ2575ページ		

タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

仕様

サイズ	360(W)×200(D)×570(H)mm	仕様	噴霧・噴射切替式
タンク容量	15.1L	ホース長	1200mm
キャップ部開口	102mm	ノズル長	580mm
重量	3.9kg	材質	タンク：ポリエチレン ノズル：プラスチック・真鍮
加圧式スプレー			
大きな開口部で入れやすいです。			
ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。			
3種類のノズル付 プラスチック製調節可能ノズル（3パターン：じょうご、噴霧、噴射） 真鍮製調節可能ノズル（3パターン：じょうご、噴霧、噴射） フラット型ノズル（調節できません）			
タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います			
パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.