品番：EA115TH-21

品名：DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(ｴｱｺﾝ洗浄用)

販売価格	146,700円（税抜）／ 161,370円（税込）		
カタログ価格	146,700円（税抜）／161,370円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 21:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AW18DBL(SA)(XP)
名称	18V仕様	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)(付属)
吐出水量	0.5～1.2L/min	吐出圧力	0.5～2.0MPa
タンク容量	8L	騒音値	約72dB
充電時間	約25分	連続使用時間	35分
サイズ	254×302×473（H）mm	重量	5.2kg
付属品	蓄電池、充電器、スプレーガン、高圧ホース（10m）、ショルダーベルト(アタッチメント2個付)、延長ノズル	適合バッテリー	EA813HF-17A
許容水温	40℃以下（水道水のみ）	給水方法	タンク給水、水道接続、留め水給水

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。

高効率ブラシレスモーター採用

高圧洗浄で節水

優れた操作性
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納

水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。

エアコン洗浄専用のスプレーガン付。
熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。
ポータブルタイプなのにパワフル洗浄
取り回しやすいショートノズルタイプ

代替品

	品番 EA115TH-11B **コメント** 仕様違い。仕様ご確認ください

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.