品番：EA115YB-31

品名：DC18V/2.0Ah/ 7L 電動スプレー(充電式)

販売価格	32,700円（税抜）／ 35,970円（税込）		
カタログ価格	32,700円（税抜）／35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 21:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0051ページ2490ページ2569ページ		

カタログ訂正　25/02/14 充電時間の訂正。誤：70分、正：60分※P.2569のみ(9025 No.56)

仕様

メーカー	工進	型番	SLS-7
タンク容量	7L	吐出圧力	0.3MPa
電源	リチウムイオン電池	充電時間	約60分
ホース長	1.3m	ノズル長	500mm
重量	3.3kg	作業時間目安	約3.5時間
噴霧量	縦型二頭口：0.67L/min、泡状：0.5L/min	付属品	ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、泡状除草噴口、急速充電器、バッテリーパック
タンクサイズ	305×190×392(H)mm	材質	タンク：高密度ポリエチレン ノズル：アルミ
噴霧圧力	縦型：0.26MPa、泡状：0.28MPa	最高圧力	締め切り時：0.3MPa（3kgf/c㎡）
接続ねじ	噴口：G1/4、ノズルパイプ：G1/4	噴霧目安	縦型：幅0.8m、泡状：幅0.5m
運転量	縦型：140L（約20杯分） 泡状：105L（約15杯分）	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
液温	5～40℃	過電流保護	ヒューズ2A

適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27
ダイヤフラムポンプ			
手元スイッチ付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.