# 品番：EA115YB-34

# 品名：DC18V/2.0Ah/15L 電動スプレー(充電式/高圧

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 66,000円（税抜）／ 72,600円（税込） | | |
| カタログ価格 | 66,000円（税抜）／72,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/07/17 02:51現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0051ページ2490ページ2569ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 工進 | 型番 | SLS-15H |
| タンク容量 | 15L | 吐出圧力 | 1.0MPa |
| 噴霧量 | 縦型噴霧時高圧：1.1L/min、<br>縦型噴霧時低圧：0.52L/min、<br>自在噴霧時高圧：0.7L/min、<br>自在直射時高圧：1.2L/min | 噴霧圧力 | 縦型噴霧時高圧：0.75MPa、<br>縦型噴霧時低圧：0.20MPa、<br>自在噴霧時高圧：0.8MPa、<br>自在直射時高圧：0.7MPa |
| 電源 | リチウムイオン電池 | 充電時間 | 約60分 |
| ホース長 | 1.3m | ノズル長 | 600mm |
| 重量 | 3.8kg | 作業時間目安 | 高圧：約50分<br>低圧：約4.5時間 |
| 付属品 | ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック | 材質 | タンク：高密度ポリエチレン<br>ノズル：アルミ |
| タンクサイズ | 314×218×520(H)mm | 最高圧力 | 締め切り時：1.0MPa（10kgf/c㎡） |
| 接続ねじ | 噴口：G1/4、ノズルパイプ：G1/4 | 噴霧目安 | 縦型二頭口：幅1m、直射散布：幅4m（斜め45°） |
| 運転量 | 縦型噴霧時高圧：56L（約3.7杯分）<br>縦型噴霧時低圧：190L（約12.7杯分）<br>自在噴霧時高圧：45L（約3杯分）<br>自在直射時高圧：66L（約4.4杯分） | 使用液 | 消毒、除草用薬液<br>※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 液温 | 5～40℃ | 過電流保護 | ヒューズ2A |
| 適合バッテリー | EA990KB-26 | バッテリー用充電器 | EA990KB-27 |
| ダイヤフラムポンプ | | | |
| 手元スイッチ付 | | | |
| 高圧タイプ | | | |
| エンジン並みのハイパワー。高木の消毒に使える充電式噴霧器です。 | | | |
| 薬液が固着しにくく長寿命 | | | |
| タンク底に水道ホースを接続して、固着を直せるホース接続口があります。 | | | |
| 腰ベルトと補助バンドで、タンクを背中に密着させ、背負い易くします。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.