

SIGNET 取扱説明書 #65331

1/2DR 軽量・コンパクト型エアインパクトレンチ

事故を未然に防ぎ安全に使用して頂く為、ご使用前に必ず取り扱い説明書をご覧頂き、内容を十分にご理解の上、正しくお使い下さい。


本書は作業者がいつでも読める場所に大切に保管し、繰り返しお読み下さい。

使用目的:当製品は自動車等の補修・整備・車検整備等及び一般構造物の分解や組み立てにおけるネジの脱着作業を行なう為のものです。

	警告 誤った取り扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	使用前に製品本体の変形・磨耗・動作時の異音などの不具合がないか点検して下さい。異常を放置したままにすると事故や怪我の原因になります。
	指定空気圧以上での使用は製品の破損・事故の原因となりますので、圧力計、減圧弁等を設置し、必ず適正な空気圧力(手元動圧)で使用下さい(0.6 MPa)。
	当製品を引火や爆発の恐れがある場所で絶対に使用しないで下さい。
	稼動部を手で触れたり布きれなどを近づけないで下さい。巻きこみなどにより怪我の原因になります。
	だぶだぶの服やネックレス等の装身具は着用せず、作業に適した服装で作業して下さい。また長髪の場合は束ねるなどして下さい。
	指定された用途以外の使用や分解・改造は絶対にしないで下さい。事故や怪我の原因になります。
	人体保護の為、保護メガネ・防塵マスク・イヤーマフ・ヘルメット等の作業保護具を使用して下さい。 無負荷で動作させないで下さい。 部品の焼き付きや寿命が短くなるだけではなく、先端工具が飛び事故や怪我につながる恐れがあります。

	注意 誤った取り扱いにより、使用者が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	作業関係者以外は作業スペースに立ち入らないで下さい。思わぬ事故の原因となります。
	過負荷での無理な使用は製品の破損・故障につながりますので、絶対に行わないで下さい。
	高所作業中はエアツールの落下を防止する為に、安全ワイヤ使用等の落下防止策を講じてください。
	エアツールの取り扱いは丁寧にこなして下さい。 投げたり落としたり衝撃が加わると事故や故障の原因になります。
	使用しない場合は十分に手入れを行い、子供の手の届かない場所に保管して下さい。
	お買い上げ後6ヶ月間以上経過している場合、不具合が生じてもクレーム対応としてお受けできません。(ただし、初期不良の場合は柔軟な対応をさせていただきます)
	圧縮空気の水滴は除去して下さい。 圧縮空気には水分が含まれており、エアツール内に入るとサビや故障の原因になります。 作業前後にはエアフィルター・エアコンプレッサーの水抜きを行なって下さい。


配管



各部名称



本体の分解に関するご注意



仕様

品番	シャンクサイズ	能力 ボルト径	最大トルク	全長	質量	無負荷 回転速度	空気消費量	使用エアースペース (外径/内径)
65331	12.7mm	16mm	540N	147mm	1.1Kg	9500rpm	4.5cf	18mm/10mm

仕様及び外観の一部は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

輸入販売元
喜一工具株式会社 大阪市西区立売堀3丁目8-14 <http://www.kiichi.co.jp>