品番：EA115YH-8A

品名：10.0L ハンドスプレー(背負型)

販売価格	13,000円（税抜）／ 14,300円（税込）		
カタログ価格	13,000円（税抜）／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/17 04:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2490ページ		

仕様

メーカー	工進	型番	RW-10DX
容量(L)	10	サイズ(mm)	358×201×519(H)
重量（kg）	3.3	ホース長	1.2m
ノズル長	600mm	材質	タンク：ポリエチレン、 ノズル：アルミ
付属品	カバー付泡状除草噴口、 縦型二頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ	噴霧量	縦型(0.3MPa時)：0.7L/min、 縦型 (0.15MPa時)：0.53L/min、 カバー付泡状 (0.3MPa時)：0.6L/min、 カバー付泡状(0.15MPa時)：0.35L/min
最高圧力	締め切り時：0.4MPa（4kgf/c㎡）	噴霧切替	縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状
接続ねじ	噴口：G1/4、ノズルパイプ：G1/4	常用噴霧圧力	約0.3MPa（3kgf/c㎡）
安全弁作動圧力	0.4MPa（4kgf/c㎡）	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
加圧式スプレー			
タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付			

ダイヤフラムポンプ
使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
片手で加圧、手軽に噴霧できます。
計量設計＆パッド・ベルト付
高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.