


2135TiMAX Series Air Impactool™ - Exploded View



(Dwg. 45536026)



45534070  
Edition 3  
August 2011

## 2135QTIMAXパーツリスト

図番	部品名	部品番号	図番	部品名	部品番号
*	ハウジングアッセンブリー		17	O-リング	----
	モデル2135QTIMAX用	2135QTIMAX-A40	18	ソケットリテーナ	----
			19	プッシング、ハンマーケース	2135-941
1	ハウジング	----	*	ハンマーケースアッセンブリー	2135-D727A
2	エグゾーストディフレクター	----	19	プッシング、ハンマーケース	----
4	インフォメーションラベル	----	20	ハンマーケース	----
5	ワーニングラベル	----	21	グリースフィティング	----
23	ガスケット、モーター	----	21	グリースフィティング	130SR-188
*	リバースバルブアッセンブリー	----	*	トリガーアッセンブリー	2135-D93B
29	ボタンキット	----	22	トリガー	----
3	スクリュー、ハンマーケース(4個必要)	2135-638	22A	O-リング、トリガー	----
4	インフォメーションラベル		23	ガスケット、モーター	2112-283
			*	リバースバルブアッセンブリー	2131-A329
	モデル2135QTIMAX用	2135QTIMAX-300	24	リバースバルブ	----
5	ワーニングラベル	WARNING-2-99	24A	O-リング、リバースバルブ	----
*	パワーレギュレータアッセンブリー	2135-D249A		(トップ-ブラック)	
6	パワーレギュレータ	----	24B	O-リング、リバースバルブ	----
6A	O-リング、パワーレギュレータ	----		(ボトム-ブルー)	
7	リテーニングリング	2131-6	*	インレットプッシングアッセンブリー	2135-D565A
8	ボールベアリング(2個必要)	2131-97	26	インレットプッシング	----
9	シリンダー	2135-3	27	インレットクリップ	2131-57
10	ローター	2135-53	28	インレットパーツキット	2135-K303
11	ペーンパック(7枚セット)	2135-42A-7	28A	ワッシャー	----
12	エンドプレート	2131-11	28B	O-リング、シール	----
			28C	スロットルスプリング	----
13	ハンマーケースガスケット	2135-36			
*	ハンマーキット	2135-THK1	28D	スロットルバルブ	----
13	ハンマーケースガスケット	----	28E	バルブシート	----
14	ハンマー(2)	----	28F	シートサポート	----
15A	ハンマーピン(2)	----	28G	リテーナー	----
*	アンビルアッセンブリー	----	29	ボタンキット	2135-K75
*	グリースキット	----	29A	フォワードボタン	----
*	ハンマーフレームキット	2135-K703	29B	リバースボタン	----
15	ハンマーフレーム	----	30	サイレンサー	2131QT-311
15A	ハンマーピン(2)	----	*	チューンアップキット	2135-TK2
*	グリースキット	----	6A	O-リング、パワーレギュレータ	----
*	アンビルアッセンブリー	----	7	リテーニングリング	----
	モデル2135QTIMAX用	231B-A626	8	ボールベアリング(シリンダー)	----
16	アンビル	----	11	ペーンパック(7/セット)	----
	ソケットリテーナキット	----	13	ハンマーケースガスケット	----
*	ソケットリテーナキット	----	17	O-リング	----
	モデル2135QTIMAX用	2125QTIMAX-K425	18	ソケットリテーナ	----
			22A	O-リング、トリガー	----
			23	ガスケット、モーター	----
			24A	O-リング、リバースバルブ	----
				(トップ-ブラック)	
			24B	O-リング、リバースバルブ	----
				(ボトム-ブルー)	
			28	インレットパーツキット	----
			*	インレットクリップリムーバール	2131-322
			*	エアークアキット(グリースガン、グリース、オイル)	115-LBK1
			*	グリース(交換用チューブ-LBK1用)	115-4T
			*	エアーツールオイル	1024
			*	グリース(1ポンド缶)	105-1LB
			*	グリース(8ポンド缶)	105-8LB
			*	グリースガン	R000A2-228