



KW-7PD

パワフル・軽量・美しい！

EA156KB



オイルバス クラッチ

安定パワーのクラッチ機構！

本体質量

0.95kg

高級仕上げのビジュアル系ドライバー

KW-7PD

6.35mmインパクトドライバー

- ① 0.95kgの超軽量ボディ。
- ② パワフルな新設計モーター。
- ③ 4層塗装の高級仕上げ。
- ④ 優れたハンドリング。



株式会社 空研

小さなサイズで 大きなパワー！

特長

- 外観
シルバーとクリアの4層焼付け塗装を施した、高級感のある外観。
 - 軽量
本体質量0.95kgを実現。
 - オイルバス クラッチ
クラッチ機構部を専用オイルに浸けるオイルバス方式を採用することにより、連続の作業でクラッチ部が焼き付き、パワーダウンするのを解決しました。
 - 操作性
無段変速の始動レバー。
見やすく、使い勝手の良い4段調整レバー。
左右付替え可能な、正・逆切替えレバー。
- ★付け替えのご要望は、(株)空研本社又は各営業所まで。



KW-7PD

●別売オプション：フック

仕様

諸元	差込角	能力 ボルト径	実用 トルク範囲	全長 (ビット無し)	質量 (ビット無し)	無負荷 回転速度	空気 消費量	使用 コンプレッサー	エア インレット
型式	mm	mm	N・m	mm	kg	rpm	m ³ (Normal) /min	kW	Rc
KW-7PD	6.35Hex	8	10~70	150	0.95	8,800	0.3	2.2	1/4

★付属品・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

付属品

- 本体付属品 : カップリングプラグ 20 P M、クラッチオイル(30cc)、六角棒スパナ4mm・・・各1個
- セット付属品 : 本体付属品+ドライバービット (+ No.2 65L両頭) 2本



株式会社 **空研**

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL.0729-53-0601(内) FAX.0729-53-0605
ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp>

営業所	TEL	FAX	〒	住所
札幌営業所	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-7778	〒065-0017	札幌市東区北十七条東20丁目4番18号
仙台営業所	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7丁目8番7号
北関東営業所	TEL.0285-25-8433	FAX.0285-25-8490	〒323-0012	栃木県小山市大字羽川463-1
東京営業所	TEL.03-3493-8304	FAX.03-3490-6645	〒141-0032	東京都品川区大崎3丁目1番5号203
名古屋営業所	TEL.052-962-6302	FAX.052-962-6305	〒464-0001	名古屋市東区泉1丁目9番6号コーポシタテ1F
大阪営業所	TEL.0729-52-0787	FAX.0729-53-0605	〒583-0871	大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
広島営業所	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465	〒731-0137	広島市安佐南区山本1丁目6番32号
福岡営業所	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-7350	〒818-0057	福岡市博多区西月隈1丁目14番43号
刈谷出張所	TEL.0566-62-5181	FAX.0566-62-5208	〒448-0003	愛知県刈谷市一ツ木町東新創2番地18

取扱店