# 品番：EA123AB-52P

# 品名：12穴x70mm ｴｱｰﾌﾞﾛｰｶﾞﾝ(増量ﾉｽﾞﾙ･ﾌﾟﾗｸﾞ付)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,010円（税抜）／ 3,311円（税込） | | |
| カタログ価格 | 3,010円（税抜）／3,311円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2025/07/18 06:31現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 1046ページ | | |

**カタログ訂正**　25/06/25 ●ノズル穴径 誤:7mm 正:12mm (No.56 1157)

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ホース取付ねじ | G1/4” | ノズル取付ねじ | M12×1.25 |
| 全長 | 140mm | 幅 | 168mm |
| ノズル長 | 70mm | ノズル穴径 | 12mm |
| 重量 | 110g | 材質 | ボディ:樹脂<br>ノズル:複合材料 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | −15℃～70℃ |
| 用途 | 圧縮空気 | | |
| 増量ノズル仕様 | | | |
| ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます | | | |
| わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能 | | | |
| プラグ付き | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.