品番：EA123BG-2

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mｳﾚﾀﾝﾎｰｽ付)



販売価格	5,640円（税抜）／ 6,204円（税込）		
カタログ価格	5,640円（税抜）／6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/11/05 23:48現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1049ページ		

仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0㎜
ノズル長	22㎜	エアー量	145L/min
エアー流量調整の有無	有	サイズ	ホース：5㎜x8㎜
材質	本体：アルミダイカスト ホース：ウレタン	備考	使用範囲：2m
プラグ付			
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。			
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8¥"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4¥"

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.