品番：EA123CH-11A

品名：60- 600kPa タイヤゲージ＆チャック

販売価格	36,100円（税抜）／ 39,710円（税込）		
カタログ価格	36,100円（税抜）／39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/13 09:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

測定範囲(kPa)	60～600	最小目盛(kPa)	10
用途	乗用車	ホース長	500mm
重量	665g	一次側接続口	カプラソケット
サイズ(mm)	102×93×730mm	チャック側接続ねじ	メネジG1/4
替チャック	EA123CH-101	最小目盛	10kPa
測定精度	±10kPa		
小型タイヤ用			
ソケットチャックは手離し作業が可能です。			
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。			
暗闇でも見える蓄光目盛			

代替品

品番　EA123CH-11B

コメント　変更点:レバー部改良

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.