品番：EA124BJ-13B

品名：8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

販売価格	64,500円（税抜）／ 70,950円（税込）		
カタログ価格	64,500円（税抜）／70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/05 16:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		








仕様

メーカー	三協リール（TRIENS）	型番	SHM-315SA
使用流体	エアー	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側（入力側）：1m 2次側（出力側）：15m	ホース径	内径：8mm 外径：12mm
ホース材質	外層：PVC 内層：PU	使用圧力	1.4MPa
使用温度範囲	−5～50℃	カラー	本体：グレー ホース：ブラック
取付ねじ	ホース1次側（入力側）：オスねじ自在R3/8” ホース2次側（出力側）：メスねじRc3/8”カプラーソケット付	サイズ	174×424×380(H)mm
重量	6.0kg	ロック機構	ラチェット式

＜耐火花ホース仕様＞
火花に強い耐火花ホース。
耐火花生が高く、巻きぐせがつきづらいホース仕様です。

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

長尺リールをお探しの方におすすめ！

<耐久性向上！SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能
<火花に強い耐火花ホース> 巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

代替品

	品番 EA124BJ-13C **コメント** 変更点：カバー・ドラムの材質

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.