品番：EA124BJ-13C

品名：8.0mmx15m ｴｱｰﾎｰｽﾘｰﾙ(耐ｽﾊﾟｯﾀ/自動巻取)

販売価格	64,500円（税抜）／ 70,950円（税込）		
カタログ価格	64,500円（税抜）／70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 09:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

メーカー	三協リール（TRIENS）	型番	SHM-315SB
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側（入力側）：1m 2次側（出力側）：15m	ホース径	内径：8mm 外径：12mm
ホース材質	ポリウレタン樹脂	カバー・ドラム材質	ABS樹脂
使用圧力	1.4MPa	使用温度範囲	−5～50℃
カラー	本体：グレー ホース：ブラック	取付ねじ	ホース1次側（入力側）：オスねじ自在R3/8” ホース2次側（出力側）：メスねじRc3/8”（カプラーソケット付）
サイズ	380×174×424(H)mm	重量	6.0kg
ロック機構	ラチェット式		

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

長尺リールをお探しの方におすすめ

<火花に強い耐火花ホース>
巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>
ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。

<耐久性向上!SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.