品番：EA124HH-30

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	33,400円（税抜）／ 36,740円（税込）		
カタログ価格	33,400円（税抜）／36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/11/07 13:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2579ページ		

仕様

サイズ	415(W)×390(D)×460(H)mm	ホース長	30m
ホース	内径：15mm、外径：20mm	サイドホース長	1m
最高使用圧力	0.7Mpa以下	重量	9kg
材質	リール：ステンレス、 ホース：ポリエステル撚糸	適応蛇口サイズ	外径16mm(丸型)
★スプレーパターン7種 (霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)			
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えれます。			
サイドホース(1m)付			
蛇口取付用口金付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.