品番：EA125BR-30

品名：8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(ｶﾌﾟﾗｰ付)

販売価格	24,300円（税抜）／ 26,730円（税込）		
カタログ価格	24,300円（税抜）／26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 07:29現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1055ページ		

仕様

メーカー	八興	型番	E-SNF-8.5-RC
商品名	ソフトニューフレックス	用途	・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径	8.5×12.5mm	全長	30m
使用圧力	0～1.5MPa	許容曲げ半径(20℃時)	55mm
使用流体	エアー	使用温度範囲	−20～60℃
材質	ポリウレタン	色調	ピンクパープル

ワンタッチカプラー付き

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上

うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりの防止になります。

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

代替品

	品番 EA125BT-30C **コメント** 8.0/12mmx30m ｶﾌﾟﾗｰ付ｳﾚﾀﾝﾎｰｽ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.