品番：EA125DE-2

品名：4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ)

販売価格	1,860円（税抜）／ 2,046円（税込）			
カタログ価格	1,860円（税抜）／2,046円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/18 21:47現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1063ページ1452ページ			



仕様

メーカー	アオイ	型番	UK-601
外径×内径	6×4mm	全長	1m(使用延長時)
使用流体	空気・水	使用温度	空気：−40～+80℃ 水：0～+60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力	1.0MPa	重量	70g
材質	エーテル系 TPU	色	黒
本数	1本		

柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。

伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。

PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.