品番：EA125DP-4D

品名：4.0/6.0mmx20m ｿﾌﾄｳﾚﾀﾝﾁｭｰﾌﾞ(耐摩耗/ﾅﾁｭﾗﾙ)

販売価格	4,240円（税抜）／ 4,664円（税込）		
カタログ価格	4,240円（税抜）／4,664円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 20:02現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1453ページ		

仕様

メーカー	アオイ	型番	ARU-6x4
外径×内径	6×4mm	全長	20m
使用流体	空気・水	使用温度	空気：−40～+80℃、 水：0～+60℃(凍結不可)
最高使用圧力	0.8MPa	材質	エーテル(PTMG)系TPU
色	透明		
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上			
チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。			
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。			
ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.