品番：EA125F-10B

品名：8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

販売価格	8,180円（税抜）／ 8,998円（税込）		
カタログ価格	8,180円（税抜）／8,998円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/14 01:04現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1064ページ1453ページ		

カタログ訂正　25/03/03（誤）●不燃性（正）●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-10
外径×内径	10×8mm	長さ	5m
最高使用圧力	0.7MPa	使用温度	空気・油：−65～+200℃ 水：0～+80℃(凍結不可)
重量	305g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200℃)、耐寒(−65℃)に優れています。
耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。
難燃性
内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。
半透明で、内部流体が視認出来ます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.