品番：EA125NB-3

品名：3.0/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/乳白

販売価格	435円（税抜）／ 479円（税込）		
カタログ価格	435円（税抜）／479円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2026/02/20 07:51現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1404ページ		



カタログ訂正　24/11/15 ●使用温度：(誤)-20～70℃→(正)空気：-20～70℃ 水・油：0～60℃（No.55,56 1254）

仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-70-04 ※5mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×3mm
最高使用圧力	1.4MPa（23℃時）	使用温度範囲	空気：－20～70℃ 水・油：0～60℃
最小曲げ半径	17mm	全長	5m
色	乳白	材質	軟質ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)			
柔軟性に富んでいます。			
有毒物質溶出の恐れがありません。			
商品自体が軽く、作業性に優れています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.