品番：EA140BC-3

品名：Rc 3/8" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)



販売価格	2,030円（税抜）／ 2,233円（税込）		
カタログ価格	2,030円（税抜）／2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/26 20:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1080ページ		





仕様

型	中圧型	材質	真鍮
取付ねじ	Rc（PT）3/8”	常用圧力	4.9MPa
最高圧力	7.4MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用範囲温度	−20～80℃	最大締付けトルク値	120
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.