品番：EA140BL-21

品名：R 1/4" 雄ねじカップリング(ｴｱﾎｰｽ用/ﾚｯﾄﾞ

販売価格	985円（税抜）／ 1,084円（税込）		
カタログ価格	985円（税抜）／1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/07/24 09:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



管用テーパねじ

ねじの呼び(インチ)	ねじの山数(25mmにつき山数)	ピッチ P (単位mm)	外径d (単位mm)	有効径D2 (単位mm)	内径D1 (単位mm)
1/16	28	0.9071	7.723		6.561
1/8	19	1.3368	9.728	13.157	11.445
1/4	19	1.3368	13.157	16.662	14.950
3/8	14	1.8143	16.662	20.955	18.631
1/2	14	1.8143	20.955	26.441	24.117
3/4	11	2.3091	26.441	33.249	30.291
1	11	2.3091	33.249	41.910	38.952
1 1/4	11	2.3091	41.910	47.803	44.845
1 1/2	11	2.3091	47.803	59.614	56.656
2	11	2.3091	59.614	75.184	72.226
2 1/2	11	2.3091	75.184	87.884	84.926
3	11	2.3091	87.884	94.926	

仕様

材質	鋼鉄(クロムメッキ)	耐圧	2.0MPa
使用流体	圧縮空気	ねじサイズ	R1/4”
使用圧力	1.5MPa	型	20型
エアー用			
色	赤		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.