品番：EA140BL-24

品名：R 1/4" 雄ねじカップリング(ｴｱﾎｰｽ用/ｸﾞﾘｰﾝ

販売価格	985円（税抜）／ 1,084円（税込）		
カタログ価格	985円（税抜）／1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/25 22:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



管用テーパねじ

ねじの呼び	ねじの山数 (25mmにつき)	ピッチ	外径 (mm)	有効径 (mm)
インチ	山数	(参考)	基準径D1	基準径D2
1/16	28	0.9071	7.723	6.561
1/8	19	1.3368	9.728	8.566
1/4	19	1.3368	13.157	11.445
3/8	19	1.3368	16.662	14.950
1/2	14	1.8143	20.955	18.631
3/4	14	1.8143	26.441	24.117
1	11	2.3091	33.249	30.291
1 1/4	11	2.3091	41.910	38.952
1 1/2	11	2.3091	47.803	44.845
2	11	2.3091	59.614	56.656
2 1/2	11	2.3091	75.184	72.226
3	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

ねじサイズ	R1/4”	色	緑

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.