品番：EA140CS-63

品名：R 1/4" スイベルコネクター(流量調整付)

販売価格	1,670円（税抜）／ 1,837円（税込）		
カタログ価格	1,670円（税抜）／1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫：95　（2025/12/08 12:17現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1074ページ		





管用テーパねじ

ねじの呼び	ねじの山数 (25mmに付)	ピッチ P	有効ねじ部の長さ	
			外径基準	内径基準
インチ	山数	(参考)	基準長さ	基準長さ
R1/16	28	0.9071	6.7328	6.596
R1/8	19	1.3368	10.1572	11.445
R1/4	19	1.3368	15.6652	14.950
R3/8	14	1.8143	20.9555	18.631
R1/2	14	1.8143	26.4411	24.117
R3/4	14	1.8143	33.2499	30.291
R1	11	2.3091	41.9910	38.952
R1 1/4	11	2.3091	47.8019	44.845
R1 1/2	11	2.3091	59.6141	56.656
R2	11	2.3091	75.1840	72.226
R2 1/2	11	2.3091	87.8840	84.926

仕様

材質	アルミ	ねじサイズ	R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
使用圧力	0.63MPa	最高使用圧力	1.38MPa
重量(g)	112		
吸入口が左右に360°回転します。			
空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。			
防振機能により脱落防止設計			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.