品番：EA140GB-3

品名：G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ)

販売価格	1,060円（税抜）／ 1,166円（税込）		
カタログ価格	1,060円（税抜）／1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/07/17 05:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1078ページ		

仕様

最高使用圧力	3.5MPa	適用流体	エアー
ねじサイズ	G3/8”	全長	45.5mm
六角対辺	22mm	外径	27mm
ねじ深さ	10.5mm	使用温度範囲	-20℃～100℃
エアー流量	1375L/min	重量	90g
材質	本体：真鍮 スリーブ：真鍮（ニッケルメッキ） オーリング：NBR	適合カプラ	20型（国内メーカー）
ワンプッシュ型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.