



特徴

- 100Vコンセントから使用可能
- 溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業可能
- レストア板金(旧車用)・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能

SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークを—

溶接専門ウェブサイト
溶接人
ようせっちゅう

welder.co.jp



スポット溶接機
パスボ

PSP-15

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

シートメタル(薄板)に
ワイヤークラフト(線材交差)に
屋内で溶接ができる!!



※タイマー機能、溶接電流調整機能は付いていません。



シートメタル溶接に



火花が飛びづらい安心構造



ワイヤークラフトも簡単に作れます

定格仕様

品 型	名 パスボ 式 PSP-15
定 格 入 力 電 壓	AC100V
定 格 周 波 数	50Hz/60Hz
定 格 入 力	1.5kVA
定 格 二 次 無 負 荷 電 壓	AC1.7V
定 格 使 用 率	2%
溶 接 可 能 材 料	鉄、ステンレス
適 用 板 厚	標準アーム(20cm) : 2.0mm + 2.0mm オプションアーム(50cm) : 1.0mm + 1.0mm
電 源 コ ド の 長 さ	約1.7m
寸	法 97W × 434L × 223H(mm)
質	量 約12.5kg
J A N C O D E	4991945028425

標準セット内容

- | | |
|-----------|---------|
| ①100Vアダプタ | ③取手 |
| ②六角棒スパナ | ④電極(2個) |

スター電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本 社】

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本 B号室
TEL..072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】

〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40パルクス375 1F
TEL..092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆ URL <http://www.suzukid.co.jp>

■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。 ■掲載の商品は、印刷インキの関係で多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。