

SUZUKID

—溶接シーンに新しいスパークを—

Welcome APC-15E

エアープラズマ切断機

～全ての人に自由で楽しい切断作業を～

SPADA 15 tutto

エスパーダ 15 トウト

「全ての」「全員」などを意味する「tutto(トウト)」の名前に込めた想いのように、あらゆる方が自由に使うことができ、切断作業を楽しむことができるツールです。一般家庭のコンセント(100V15A)で、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断できるだけでなく、ステンレス・アルミ・真鍮・銅まで、1台で多くの材料が切断可能です。このSPADA 15 tuttoは、これまで困難だった鉄を使った作品作り・エクステリアの修繕・現場作業など、あらゆる場面にこれまでにない、新たな切断という選択肢を提供し、あなたの作業をサポートします。




定格仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------|------------------|
| 品名 | エスパーダ 15 tutto | 定格出力 | DC7A~15A |
| 型式 | APC-15E | 定格使用率 | 40% |
| JANコード | 4991945029972 | 寸法 | 155W×436L×259Hmm |
| 入力電圧 | AC100V | 質量 | 約7.0kg |
| 入力容量 | 2.5kVA | | |

※コンプレッサーは別売です。必要エア圧力は0.3~0.4MPaです。
※100V15A(家庭用コンセント)の場合、軟鋼の切断可能な最大板厚は1.6mmとなります。

切断能力 (100V25A/出力調整ダイヤル「15」時) (100V15A/出力調整ダイヤル「9」時)

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 軟鋼 | 3.2mm(良好切断) | 1.6mm(良好切断) |
| ステンレス | 2.0mm(良好切断) | 1.0mm(良好切断) |



3つのサイトで全ての溶接人を強力にサポートします

ここがコツ
溶接ポイント
解説!!



溶接人サイト www.welder.co.jp

「日曜溶接をするすべての人へ」をテーマに、溶接に関わるあらゆるテーマを掲載。掲示板を使った、溶接人同士のコミュニケーションも盛んに行われているサイト。



FeNEEDSサイト www.feneeds.jp

アイアンワークショップFeNEEDSオフィシャルサイト。鉄とのふれあい、溶接の楽しさ、モノづくりの喜びを伝えるため、日本で初めて開いたアイアンワークショップ。



SUZUKIDサイト www.suzukid.co.jp

スター電器製造株式会社オフィシャルサイト。各種製品情報に加え全国で行われるイベントや動画による情報など、小型溶接機のバイオニアとして充実した情報を発信。

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.
www.suzukid.co.jp

本社営業所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F
茨城営業所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1
大阪営業所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室
福岡営業所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1
アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内)

TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055
TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885
TEL.072(963)5666(代) FAX.072(963)5668
TEL.092(953)7011(代) FAX.092(953)7022
TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885

■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。■掲載の商品は、印刷インキの関係で多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。