品番：EA140GT-210

品名：10mm タケノコ型ソケット(ｽﾃﾝﾚｽ製/ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ)

販売価格	7,420円（税抜）／ 8,162円（税込）		
カタログ価格	7,420円（税抜）／8,162円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/16 16:10現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1082ページ		

仕様

適用流体	圧縮空気、液体	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	−15℃～200℃	流量	660L/min
全長	59.5mm	タケノコ径	10mm
ステム長さ	25mm	六角対辺	22mm
外径	27mm	重量	93g
材質	本体：ステンレス オーリング：FKM		
ダブルシャットオフバルブ			
ワンプッシュ式			
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用（クリーンルーム等）に最適			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.