品番：EA140HV-82

品名：8mmxR 1/4" エルボ(45°)

販売価格	300円（税抜）／ 330円（税込）		
カタログ価格	300円（税抜）／330円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/08/27 02:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		





管用テーパねじ

ねじの種類	ねじの山数 25mCIS	ピッチ P	外径d	有効径 d2
インチ	n山	1/n[mm]	最大値	最小値
R1/16	28	0.90771	9.728	8.566
R1/8	19	1.3368	13.157	11.445
R1/4	19	1.3368	16.662	14.950
R3/8	14	1.8143	20.955	18.631
R1/2	14	1.8143	26.441	24.117
R1	11	2.3091	33.249	30.291
R1 1/4	11	2.3091	41.910	38.952
R1 1/2	11	2.3091	47.803	44.845
R2	11	2.3091	59.614	56.656
R2 1/2	11	2.3091	75.184	72.226
R3	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

メーカー	アオイ	型番	Z45L-082
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 （45°エルボ）
チューブ外径	8mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0～1MPa	使用温度	−15～60℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R1/4”	推奨締付トルク	12～14N・m
重量	19g	材質	金属部：真鍮(C3604BD) 樹脂部：PBT(V-0)
入数	1個		

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.