品番：EA141A-62

品名：R 3/4"xφ20.5mm 雄ねじステム

販売価格	1,710円（税抜）／ 1,881円（税込）			
カタログ価格	1,710円（税抜）／1,881円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/16 14:23現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1083ページ			




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	HS-1620R
取付ねじ	R3/4”	タケノコ外径	20.5mm
タケノコ内径	15mm	本体六角対辺	28mm
ナット六角対辺	30mm	全長	82mm
適合ホース内径※	19～20mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	−50～150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.