# 品番：EA141AJ-60

# 品名：R 1/2"xRc1/2" 中間ニップルソケット

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,080円（税抜）／ 1,188円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,080円（税抜）／1,188円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/12/15 11:14現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1084ページ | | |






管用テーパねじ

| ねじの呼び | ねじの山数 (25mmにつき) | ピッチ P | 外径d | 有効径D1 |
|---|---|---|---|---|
| インチ | n個 | (参考) | 基準径 | 基準径 |
| R⅛ | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.566 |
| R¼ | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
| R⅜ | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.950 |
| R½ | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
| R¾ | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 |
| R1 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
| R1¼ | 11 | 2.3091 | 41.910 | 38.952 |
| R1½ | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 |
| R2 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 |
| R2½ | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 |
| R3 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.22×1/2 |
| ねじ径 | R1/2”×Rc1/2” | 全長 | 34mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | −5～60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.