

## エアコンダクトカッタ 101

### ■はじめに

エアコンダクトカッタ101をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。エアコンダクトカッタ101を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐため、守って頂きたい事項が記載されております。お読みになった後は、エアコンダクトカッタ101を使用される方が、いつでも取り出してお読みになれるよう保管して下さい。

### ■使用目的

エアコン配管に使われる樹脂製カバー（ダクト）を切断するための工具です。

### ■仕様

品名	品番	全長×全幅×全高	質量(Kg)
エアコンダクトカッタ101	ADC-101	305×114×28.3	0.66

### 切断対象材

ダクトメーカー	型番
因幡電機産業(株)	SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851
パナソニック電工(株)	DAS060・080・010
(株)イノアックコーポレーション	DD60・75・100
オーケー器材(株)	K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A

※この商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

### ■安全上のご注意

#### ⚠ 警告


- ①刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意して下さい。切断作業時、刃交換時には必ず保護手袋を着用して下さい。
- ②刃部は開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでケガをするおそれがありますので、ラチェットギヤ部には手指を近づけないで下さい。
- ③切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用して下さい。

#### ⚠ 注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的及び仕様の範囲内で使用して下さい。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの故障原因となるばかりか、事故を誘発するおそれがあります。
- ②刃は機能上、大変薄くなっています。切断の際、無理にこじると刃が破損することがありますのでご注意下さい。
- ③切断しようとするダクトに土・砂などの異物が付着していると刃が破損したり、切断面が変形する原因となりますので、切断の前には必ずウエスなどで拭き取って下さい。
- ④カッタは投げたり、落としたりしないで下さい。カッタが破損することがあります。
- ⑤カッタの各部は常に点検をおこない、損傷のある状態で使用しないで下さい。


### ■使用方法

※切断しようとするダクトの切断箇所の異物・汚れなどをウエスできれいに拭き取って下さい



### ■使用上の注意点


- ①MD-751・851、K-TS85A、K-TM75A・85Aはベースとカバーを重ねて切断できないため、別々に切断して下さい。
- ②SD-66は(図-1)のように重ねて挿入して下さい。方向が違うと受け部に挿入できません。
- ③切断はゆっくりおこなって下さい。特に切り始めと切り終わりは慎重に切断して下さい。
- ④冬季など気温が低い時にご使用の場合は、試し切りをおこない、ダクトが割れるようでしたらダクトを暖めてから切断して下さい。
- ⑤ダクトの色によっては非常に割れやすく、切断できない場合があります。
- ⑥ダクトを受け部に挿入する際は、(図-2)のように受けに対して直角になるまっすぐに挿入し、傾かないように注意して下さい。



### ■刃の交換

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はMCCとご指定の上、お買い求めになった販売店などへご注文下さい。品名：エアコンダクトカッタ101替刃、品番：ADCE101。  
※ エアコンダクトカッタ100替刃（ADCE100）、エアコンダクトカッタM-100替刃（ADCEM100）は、「エアコンダクトカッタ101」に使用できません。

### ■各部の名称及びダクト挿入位置



SD-100、MD-851ベース、DAS010、DD100  
K-TD10A、K-TM85Aベース、K-TS85Aベース

SD-77、LD-90、MD-751ベース、MD-851カバー  
DAS080、DD75、K-TD8A、K-TL9A  
K-TM75Aベース、K-TM85Aカバー、K-TS85Aカバー

SD-66、LD-70、MD751カバー、DAS060、DD60  
K-TD6A、K-TL7A、K-TM75Aカバー

