品番：EA141CE-23

品名：G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)

販売価格	595円（税抜）／ 655円（税込）		
カタログ価格	595円（税抜）／655円(税込)		
在庫数	最新在庫：110　（2025/08/03 06:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



ねじの呼び		ねじ山数 Gねじ	ピッチ P	おねじ	
				外径d	谷の径d1
インチ	エリ	山数	(参考)	谷の径C1	内径C1
G⅛	6	19	1.3386	13.157	11.445
G¼	10	19	1.3386	16.662	14.950
G⅜	13	14	1.8143	20.955	18.631
G½	20	14	1.8143	26.441	24.117
G1	25	11	2.3091	33.249	30.291
G1¼	30	11	2.3091	41.910	38.952
G1½	40	11	2.3091	47.803	44.845
G2	50	11	2.3091	59.614	56.656
G2½	65	11	2.3091	75.184	72.226
G3	75	11	2.3091	87.884	84.926

ニッケルメッキ仕上げ

仕様

材質	真鍮（ニッケルメッキ）	最高使用圧力	0.8MPa
ねじ径	G（PF）1/4”×G（PF）3/8”	ねじ有効長	11×12mm
六角対辺	22mm	全長	23mm
重量	約47g		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.