

EA340GS-1.5、-2.5、-3 水圧式排水管クリーナー 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意

- 注意**
- ・当製品は排水管の詰まりを除去する工具です。用途外の使用はしないでください。
 - ・ご使用の排水管の大きさに合わせたサイズのクリーナーをお使いください。
 - ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

■機能


- ・水圧で排水管の詰まりを除去
- ・逆流防止機能付
- ・排水管に挿入し蛇口をひねるだけの簡単操作
- ・高い圧力に耐えるキャンバス地バッグ




■使用方法

- ①ホース差込口にホースを接続します。
- ②詰まりのある排水管に挿入します。
- ③蛇口を開き水を流します。


バッグ部分が膨張し内部で固定され、吐出する水圧で詰まりを除去します。お湯を使うと、油、グリース、石鹼の詰まりに効果的です。



- 注意** 排水管の詰まりが広範囲の場合は、排水管全体がきれいになるまで水を流してください。



- 注意**
- ・本器と詰まりの間に別の排水管への分岐がある場合、洗浄中はその分岐をふさいでください。
 - ・シンク等で排水口が2つある場合には、片方にフタをして清掃中の圧力に耐えられるようにしてください。
 - ・本器と詰まりの間に通気口がないことを確認してください。



図No.	適合品番※	使用箇所	使用方法
A	EA340GS-1.5 EA340GS-2.5	シンク	シンクのフタを取外し、本器が全て入る様に挿入します。(排水トラップがある場合は、排水トラップも取り外す)その後、水を流してください。
B	EA340GS-1.5 EA340GS-2.5	浴槽	浴槽の排水口のフタを取外し、本器が全て入る様に挿入します。(排水トラップがある場合は、排水トラップもを取り外す)その後、水を流してください。
C	EA340GS-1.5 EA340GS-2.5	シャワールーム	排水口のフタを取外し、本器が全て入る様に挿入し、水を流してください。
D	EA340GS-1.5 EA340GS-2.5	プール	ストレーナーを外して本器が全て入る様に挿入します。通常の流れと同じ方向、または流れに逆らって洗い流すことができます。本器を使い、ポンプの入り口を水で満たすことで呼び水として使用できます。
E	EA340GS-2.5	洗濯機	排水口から洗濯機につながるホースを取外し、本器が全て入る様に挿入します。(排水トラップがある場合は、排水トラップもを取り外す)その後、水を流してください。
F	EA340GS-2.5	排水口(小)	フタを取外し、本器が全て入る様に挿入し、水を流してください。
G	EA340GS-3	排水口(大)	フタを取外し、本器が全て入る様に挿入し、水を流してください。
H	EA340GS-3	雨どい	本器を上もしくは下から挿入し、水を流してください。

※適合品番は目安となります。配管のサイズに合わせて使用してください。

■仕様

品番	使用可能排水管径	サイズ	重量
EA340GS-1.5	38mm(1-1/2")	φ32x225mm	148g
EA340GS-2.5	63mm(2-1/2")	φ36x230mm	196g
EA340GS-3	76mm(3")	φ45x325mm	258g