# 品番：EA153EG-3

# 品名：R 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,850円（税抜）／ 3,135円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,850円（税抜）／3,135円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：8　（2025/08/03 00:06現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1087ページ | | |







**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アソー（ASOH） | 型番 | AT-1033R |
| ねじサイズ | R3/8” | 六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 34mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
| 周囲温度 | 0～100℃ | 使用流体 | エアー・水 |
| 材質 | 真鍮 | Oリング材質 | フッ素ゴム |
| チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 | | | |
| 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。 | | | |
| RoHS指令相当品 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.