品番：EA153HA-49A

品名：AC100V･Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁

販売価格	5,820円（税抜）／ 6,402円（税込）		
カタログ価格	5,820円（税抜）／6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 05:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

取付ねじ	Rc3/8”	オリフィス径	5.0mm
電圧	AC100V	使用圧力	0～5MPa
使用流体	空気･低真空（1.33×102Pa(abs)）･水･灯油･油（50m㎡/s以下）	切替方向	2方向
材質	ボディ：黄銅 シール：ニトリルゴム	流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20～60℃	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	雰囲気	腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造	直動形ポペット構造	弁座漏れcm3/min（ANR）	0.2以下（空気にて）
取付姿勢	自在	最高使用圧力	5MPa(流体：蒸気の場合1)
NC（通電時開）形			
AB41			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.