品番：EA153HB-36

品名：AC200V･Rc1/2" 2方向電磁弁(ﾊﾟｲﾛｯﾄ式)



販売価格	14,300円（税抜）／ 15,730円（税込）			
カタログ価格	14,300円（税抜）／15,730円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 14:59現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1060ページ			



仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気･水･灯油･油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-20～60℃
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)	耐圧力	10Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロット式ポペット構造　ピストン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/2
オリフィス径（Φmm）	15	重量(g)	1400
切替方向	2方向		
AP11シリーズ			
NC（通電時開）形			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.