

## ソフトガスケット



コードシールソフト

ふっ素樹脂ガスケット

| バルカー製品番号 | 製品名称      | 内 容                                       | 用 途  | 寸 法 ・ 形 状                    |
|----------|-----------|---|--|------------------------------|
| 7GS62A   | コードシールソフト | PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。 | PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。 | No.7GS62A：断面 平形ベルト状(粘着剤つき)   |
| 7GS64N   |           |   |  | No.7GS64N：断面 丸形ロープ状(粘着剤なし)   |
| 7GS66A   |           |   |  | No.7GS66A：断面 オーバル形ひも状(粘着剤つき) |

| メーカー型番    | EA品番       | 品名                       | メーカー型番    | EA品番       | 品名                           | メーカー型番        | EA品番       | 品名                         |
|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| 7GS64N-2  | EA351CA-2  | φ2mm × 40m コードシール(ソフト/丸) | 7GS66A-3  | EA351CB-3  | 3 × 1.5mm × 30m コードシール(オーバル) | 7GS62A-20 × 1 | EA351CC-20 | 20 × 1.0mm × 15m コードシール(平) |
| 7GS64N-4  | EA351CA-4  | φ4mm × 20m コードシール(ソフト/丸) | 7GS66A-6  | EA351CB-6  | 6 × 3.0mm × 15m コードシール(オーバル) | 7GS62A-30 × 1 | EA351CC-30 | 30 × 1.0mm × 15m コードシール(平) |
| 7GS64N-6  | EA351CA-6  | φ6mm × 10m コードシール(ソフト/丸) | 7GS66A-9  | EA351CB-9  | 9 × 4.0mm × 8m コードシール(オーバル)  | 7GS62A-20 × 2 | EA351CD-20 | 20 × 2.0mm × 5m コードシール(平)  |
| 7GS64N-8  | EA351CA-8  | φ8mm × 7m コードシール(ソフト/丸)  | 7GS66A-12 | EA351CB-12 | 12 × 5.0mm × 5m コードシール(オーバル) | 7GS62A-30 × 2 | EA351CD-30 | 30 × 2.0mm × 5m コードシール(平)  |
| 7GS64N-10 | EA351CA-10 | φ10mm × 5m コードシール(ソフト/丸) | 7GS66A-16 | EA351CB-16 | 16 × 6.0mm × 5m コードシール(オーバル) |               |            |                            |