品番：EA159RH

品名：4,600bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー



販売価格	38,300円（税抜）／ 42,130円（税込）		
カタログ価格	38,300円（税抜）／42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫：16　（2025/12/08 11:48現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1042ページ		

仕様

全長	430mm	重量	2.8kg
ニードルサイズ	φ3×180mm	使用圧力	0.64MPa
エアー消費量	142L/min	打撃数	4，600bpm
吸入口	Rc(PT)1/4”	使用コンプレッサー	1.5kW
振動値（3軸合成値）	16.8m/s2	騒音値	108dB
ストローク	28mm	ピストン径	25.4mm
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.