

EA423PA-1.-5.-9.-21.-25.-29 : NR
 EA423PA-2.-6.-10.-22.-26.-30 : NBR
 EA423PA-3.-7.-11.-23.-27.-31 : EPDM
 EA423PA-4.-8.-12 : FR
 EA423PA-24.-28.-32 : CR

各種ゴム材料の耐薬品性



分類	薬品名	NR	CR	NBR	EPT	IIR	CSM	SBR	ウレタン ゴム	シリコン ゴム	フッ素 ゴム
酸	亜硫酸(10%)	○	○	○	○	○	○	○	×	×	◎
	塩酸(10%)	○	△	○	○	◎	○	○	×	△	◎
	濃塩酸(36%)	×	△	○	○	◎	○	△	×	×	◎
	過酸化水素(5%)	○	○	○	◎	◎	○	○	—	◎	◎
	蟻酸(25%)	○	○	○	◎	◎	◎	○	×	△	△
	クロム酸(10%)	×	×	×	○	△	△	×	×	△	◎
	酢酸(10%)	○	○	○	○	◎	○	○	×	○	×
	硝酸(10%)	×	○	△	○	○	○	△	×	×	△
	硝酸(60%)	×	×	×	×	△	△	×	×	×	△
	硫酸(10%)	△	○	△	◎	○	○	○	△	×	◎
	濃硫酸(98%)	×	×	×	○	△	△	×	×	×	◎
	発煙硫酸	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎
リン酸(75%)	×	△	×	○	○	◎	△	○	×	◎	
アルカリ	アンモニア水	△	○	×	◎	○	○	×	×	○	×
	次亜塩素酸ナトリウム	×	△	△	○	○	○	×	×	△	○
	水酸化カルシウム	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎
	水酸化ナトリウム(30%)	○	○	△	○	◎	○	○	×	×	△
有機溶剤	アセトアルデヒド	△	×	×	○	◎	△	×	×	○	×
	アセトン	×	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
	アニリン	×	×	×	○	○	×	×	×	×	△
	ジクロロベンゼン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	キシレン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	クレゾール	×	△	△	×	×	△	×	×	×	△
	酢酸エチル	×	×	×	○	○	×	×	×	△	×
	四塩化炭素	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎
	シクロヘキサン	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○
	ジエチルエーテル	×	△	×	×	×	×	×	○	×	×
	ジブチルフタレート	×	×	×	◎	△	×	×	△	○	△
	トルエン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△
	トリエタノールアミン	○	○	△	○	○	○	○	×	—	×
	ブタン	×	○	○	×	×	○	×	◎	×	◎
	プロパン	×	○	◎	×	×	○	×	△	×	○
ベンゼン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
メチルアルコール	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	○	△	
オイル類・他	亜麻仁油	×	△	◎	△	○	△	×	○	◎	◎
	ASTM No.3	×	×	○	×	×	×	×	○	△	◎
	ガソリン	×	△	○	×	×	△	×	○	×	◎
	シリコンオイル	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎
	灯油	×	△	○	×	×	×	×	○	×	◎
臭素	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

◎ : ほとんど影響を受けないもの
 ○ : 少しは影響されるが使用上差し支えないと考えられるもの
 △ : ある程度影響を受けるため推奨できないもの
 × : 著しく侵され使用に適さないもの

●記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります。●記載内容は2013年12月1日現在のものです。

本社 TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559 広島支店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
 東京支店 TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631 福岡支店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
 仙台分室 TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039 オートモーティブ
 大阪支店 TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514 事業室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313
 名古屋支店 TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466