品番：EA162DK-2

品名：12,000rpm/100mm ｴｱｰｱﾝｸﾞﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

販売価格	41,000円（税抜）／ 45,100円（税込）		
カタログ価格	41,000円（税抜）／45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/11 08:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1038ページ		

仕様

メーカー	空研	型番	KAG-40
用途	あらゆる金属研磨・バリ取り作業に	全長	190mm
全高	83mm	重量	1kg
使用圧力	0.6MPa	使用コンプレッサー	2.2kw
エアー消費量	350L/min	無負荷回転数	12，000rpm
吸入口	Rc(PT)1/4”	適合砥石	直径：100mm、穴径：15mm
砥石取付ねじサイズ	M10×P1.5	使用エアーホース	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ5mm 専用板スパナ（2種類）×各1個		
始動スイッチ：レバー式			
サイレンサー内蔵式			
側方排気			
手に優しい樹脂製グリップカバー付き			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.