品番：EA163KA

品名：18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー



販売価格	41,000円（税抜）／ 45,100円（税込）		
カタログ価格	41,000円（税抜）／45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/13 22:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1036ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KBS-10A
使用ペーパーサイズ	10×330mm	ベルト速度	1,200m/min
無負荷回転数	18,000rpm	全長	330mm
全幅	85mm	重量	900g
エアー消費量	450L/min	騒音レベル	85dB
振動値（3軸合成値）	0.7m/s2	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	吸入口	Rc1/4”
使用ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM ベルトペーパー：10mm（#60） 六角棒スパナ：1.5mm

非吸塵式
小型・軽量の為、奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適
ベルトペーパーはワンタッチで交換可能
作業用途に応じてアームの角度が自由に調節出来る
排気方向を自由に変える事が出来る
スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない

不織布ベルトも使用できます
溶接のビート部やスポット部の研削、鉄・アルミ等金属加工品の面取り・バリ取り・サビ取り、木工加工品の研削作業に

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.