



**使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。**

# DURACoil®

## デュラコイル 386



商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
<b>DURACoil 386</b>	S	グレー	22cm	4901792035804	14901792035801	60双 (10双×6)
	M		23cm	4901792035811	14901792035818	
	L		25cm	4901792035828	14901792035825	
	XL		26cm	4901792035835	14901792035832	



シームレス手袋

【材質】樹脂部：ニトリルゴム、繊維部：ポリエチレン・ポリエステル・ガラス繊維（グラスファイバー）・その他

発売元

**ショーワグローブ株式会社**

本社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565  
営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

[www.showaglove.co.jp](http://www.showaglove.co.jp)

WEBサイトはコチラ



☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)



## 独自の繊維「DURACoil®(デュラコイル)」


強く使いやすい。さらに感触やわらか。

### 耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

### ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。



## DURACoil® × ニトリルゴム

耐久性を実現する、擦り減りにくく穴が開きにくいコーティング。

### 耐油性・耐摩耗性

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。



### スベリ止め効果

発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-press仕上げ®」により高いスベリ止め効果を発揮します。

※S-press仕上げ®は、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。



手のひらのコーティング部分拡大



認証マーク



ピクトグラム

EN 388:2016



4X42C

耐摩耗性	耐切創性(回転刃試験)	耐引裂性	耐突刺性	耐切創性(EN ISO 13997 TDM試験)
------	-------------	------	------	--------------------------

### ヨーロッパ(EU)にて制定されている

保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格 EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

#### ●耐摩耗性

Min.					Max.
0	1	2	3	4	5

#### ●耐引裂性

Min.					Max.
0	1	2	3	4	5

#### ●耐切創性(回転刃試験)

N/A	Min.					Max.
X	0	1	2	3	4	5

※N/A(Not Applicable)  
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)

#### ●耐突刺性

Min.					Max.
0	1	2	3	4	5

#### ●耐切創性

(EN ISO 13997 TDM試験)

No Data	Min.					Max.
X	A	B	C	D	E	F

「DURACoil®」・「S-press仕上げ®」はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。  
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。