品番：EA166DG-21

品名：500ml グリースガン(ｴｱｰ式)

販売価格	11,600円（税抜）／ 12,760円（税込）		
カタログ価格	11,600円（税抜）／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/11/04 02:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0653ページ		

カタログ訂正　23/12/12 ﾄﾘｶﾞｰ仕様:連続吐出ﾀｲﾌﾟ/画像間違い.本商品はｶﾌﾟﾗｰ付です(No.55 1213) 適用ｸﾞﾘｰｽ品番:EA991C-7~-10 (No.56)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/分)	400	ノズルねじサイズ	M10×1
エアー吸入口	1/4¥"-18 NPT	圧力比率	40:1
吸入口	1/4” (F)	使用圧力	0.3～0.8MPa
吐出圧力	33MPa	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991C-7～10 手詰めグリース
NLGI-1～2			
連続吐出タイプ			
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)			
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.